

Crépines

Pour vanne 3900 montage TOP



ECHANGE D'IONS

ACCESSOIRES BOUTEILLE FIBRE DE VERRE

CREPINE POUR VANNE 3900 MONTAGE TOP


- Matériel bride PVC.
- Boulons AISI 304.
- Diffuseur cylindrique et crépines en PP, fentes 0,2mm.




BOUTEILLES 30 ET 36"

Crépine pour vanne 3900 montage top bouteilles 30 et 36"
complet avec boulons, écrou, rondelles et joint torique.


Diffuseur cylindrique en PP, fentes 0,2mm



Référence A-TF30-025
pour bouteille 30"



Référence A-TF36-025
pour bouteille 36"




Courbes de perte de charge

Crépines pour montage top vanne 3900


BOUTEILLES 42 ET 48"

Crépine pour vanne 3900 montage top bouteilles 42 et 48"
complet avec boulons, écrou, rondelles et joint torique.


Diffuseur cylindrique en PP, fentes 0,2 mm



Référence A-TF42-025
pour bouteille 42"



Référence A-TF48-025
pour bouteille 48"



Courbes de perte de charge



ADH2OC INDUSTRIAL

Siège

3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE
Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com