

# Cartouche de Filtration Grand Débit


en polypropylène plissé GD-PPP-BL  
«5 LAYERS»




## FILTRATION

### CARTOUCHE EN PP PLISSÉ


- Cartouche de filtration plissée en polypropylène.
- Efficacité de filtration de 95% minimum.
- Grande surface de filtration de 3.4m<sup>2</sup>.
- Diamètre extérieur 200mm / Diamètre intérieur 90mm.
- Longueur disponible 20".
- 2 ou 3 cartouches pouvant se clipser et faire une cartouche de 40" ou 60" pour utilisation dans les carters Grands débits - FBC – FBE – FBK.



**Cartouche propre**



**Cartouche légèrement encrassée**



**Cartouche complètement encrassée**  
(filtration efficace même en cas d'encrassement important)

## APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse, dessalement d'eau de mer).

# Cartouche de filtration GD-PPP-BL




| Références<br>(95% d'efficacité) | Modèle | Embout | Seuil de filtration | Débit<br>(à 20°C,<br>0.15bar de PDC) |
|----------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------------|
| GDPPPBL2001                      | 20"    | BL     | 1µm                 | 12 000l/h                            |
| GDPPPBL2005                      | 20"    | BL     | 5µm                 | 18 000l/h                            |
| GDPPPBL2010                      | 20"    | BL     | 10µm                | 18 000l/h                            |
| GDPPPBL2020                      | 20"    | BL     | 20µm                | 18 000l/h                            |
| GDPPPBL2050                      | 20"    | BL     | 50µm                | 18 000l/h                            |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 🔹 Perte de charge maximale : 1.5bar
- 🔹 Température de service 5 à 50°C
- 🔹 Système de fixation au carter : Insérer la cartouche dans le carter, montée la poignée et les 2 joints toriques, et tourner jusqu'à fixation.

## DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE



**ADH2OC INDUSTRIAL**  
Siège  
3, Rue Kercoz  
22 220 TRÉGUIER - FRANCE  
Tel +33 (0)2 96 40 02 50  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48  
www.adh2oc-industrial.com

**Atelier de fabrication et stock**  
Lieu dit «La Vallée Drouard»  
28500 CHÉRISY - FRANCE  
Tel +33 (0)2 37 50 20 79  
Fax +33 (0)2 22 44 98 48  
e-mail : infos@adh2oc-industrial.com